

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	15 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	30 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	13.5 mm
全幅	19 mm
総重量	0.01 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、軽量系
フォーク形状	ストレート
色	青色被膜保護
ドーム径	19 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	14 mm
トレッド幅	14 mm
ボディ幅	14 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	丸型プレート
プレート穴長 (最大)	20 mm
プレート穴幅 (最大)	20 mm
プレート穴径	2.5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

注文番号 00021119
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

