

ALPHA

3470POO125P30-13

EAN 4031582304022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnēsība pie 4 km/h | 125 kg |
| Statiskā kravnēsība | 250 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais svars | 0,826 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm |
| Grozāms savienojums | 205 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |

ALPHA

3470POO125P30-13

EAN 4031582304022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

