

AGILA

2470DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582328141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	103 mm
総重量	0.497 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	24 mm
旋回半径	61.5 mm
旋回径	123 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング (最小)	27 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	30 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

AGILA

2470DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582328141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

