

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	89 mm
全幅	54 mm
総重量	0.16 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	38 mm
旋回半径	87 mm
旋回径	174 mm
ドーム径	20 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

