

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto | Forma |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 135 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -18 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 120 °C |
| Altura total | 164 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| | blando |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 18 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 60 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material | Fundición de zinc/aluminio |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento | 57 mm |
| Radio de giro | 137 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de ajuste | Circlip Espiga con Taco hexagonal |
| Diámetro del Perno | 19 mm |

FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

