製品情報

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	35 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	70 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.01 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	38 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	6 mm
ハブの長さ	21.5 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

注文番号 00050767

製品図面

