

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109  
Bestellnummer 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Bockrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 135 mm                 |
| Gesamtbreite                | 60 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,482 kg               |

## RAD

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Gleitlager                                    |
| Radfarbe                 | Silbergrau (ähnlich RAL7001)                  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 100 mm                                        |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                         |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel |
| Gabelform       | Bauchig            |
| Farbe           | Blaupassiviert     |
| Dom Durchmesser | 60 mm              |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 46,5 mm            |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 51,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109  
Bestellnummer 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

