

# ALPHA STAINLESS

8470PJO100P62

EAN 4031582381597  
Bestellnummer 00036275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless           |
| Typ                         | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 80 kg                     |
| Rostfrei                    | ✓                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 128 mm                    |
| Gesamtbreite                | 75 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 0,641 kg                  |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 100 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Material        | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 41 mm                    |
| Schwenkradius   | 91 mm                    |
| Störkreis       | 182 mm                   |
| Dom Durchmesser | 75 mm                    |

## BEFESTIGUNG

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart             | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm                    |
| Plattenbreite               | 85 mm                     |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm                     |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm                     |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm                     |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                     |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm                      |

# ALPHA STAINLESS

8470PJO100P62

EAN 4031582381597  
Bestellnummer 00036275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

