

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Número de pedido 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha smart
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	205 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	205 kg
Capacidad de carga estática	410 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	240 mm
Peso total	2,612 kg

## ARO

Material del cuerpo	Chapa de acero
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	52,5 mm
Radio de giro	152,5 mm
Interferencia de giro	305 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639  
Número de pedido 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

