PRODUCTINFORMATIE

# STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Stora |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 154 mm |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 38 mm |
| Zwenk radius | 100,5 mm |
| Draaicirkel | 201 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 75 Shore A |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH