製品情報

# MAXTECH

## UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092




画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Maxtech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 300 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 総重量 | 0.21 kg |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車輪色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 12 mm |
| ハブの長さ | 44.4 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

注文番号 00029592

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH