# DURATECH

## TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Numéro de commande 00827080



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 82 mm |
| Largeur du bandage | 90 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 90 mm |
| Largeur du corps de roue | 90 mm |
| Type de roulement | 6304 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●○○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 900 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 720 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1800 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0.62 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Numéro de commande 00827989

**Dessins du produit**







