INFORMACIJE O PROIZVODU

KAPPA

9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	540 kg
Nosivost na 6 km/h	450 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	900 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	145 mm
Ukupna širina	98 mm
Ukupna težina	3.39 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
Boja	plavo cinkovano
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	96 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9688FTP100P63 CL67

EAN 4031582316094

Broj porudžbine 00801353

Crteži proizvoda





© Copyright 2026 TENTE International GmbH