PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech air
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	400 kg
総重量	2.46 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	シートスチール
トレッド材質	空気入り、ラインプロファイル
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	74 mm
トレッドの硬度（A）	55 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH