

NOVATECH

FTP 125x50-Ø20 HL54

EAN 4031582332056



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性


製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	660 kg
6km/hの耐荷重	550 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.71 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	54 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6006
以下に適しています	linde




NOVATECH

FTP 125x50-020 H154

EAN 4031582382056

注文番号 0083303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.