

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Rendelési szám 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve | Footmaster |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 250 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 90 °C |
| Összsúly | 123 mm |
| Teljes szélesség | 118 mm |
| Összsúly | 5,289 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Csapágy | Megmunkálatlan kerékagy |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| Test szélessége | 30 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------|
| Ellensúlyoz | 30 mm |
| Körbeforgás | 72 mm |
| Körbeforgás | 144 mm |
| Kupola átmérője | 104 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Talplemez hossza | 112 mm |
| Talplemez szélessége | 112 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 92 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 92 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |