INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# AGILA

## 2470PIO100R07-Ø24-27

EAN 4031582371390



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 60 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 120 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| Altura total | 138 mm |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Radio de giro | 88 mm |
| Interferencia de giro | 176 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Expansor sintético, redondo |
| Fijación expansiva (mínimo) | 24 mm |
| Fijación expansiva (máxima) | 27 mm |
| Sugerencia | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2470PIO100R07-Ø24-27

EAN 4031582371390

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




© Copyright 2026 TENTE International GmbH