

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktname                 | Zeta reverse                                     |
| Typ                         | Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte                        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 500 kg                                           |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 400 kg                                           |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                             |
| Rostfrei                    | Nein                                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 1000 kg                                          |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                                           |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                                            |
| Bauhöhe                     | 164 mm                                           |
| Gesamtbreite                | 96 mm                                            |
| Gesamtgewicht               | 2,88 kg                                          |

## GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Schwenkradius   | 117,5 mm                                       |
| Störkreis       | 235 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 96 mm                                          |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz      |
| Durchmesser              | 125 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Bestellnummer 00860882  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

