

EXPANDER

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

ENCAIXE

Tipo de fixação	Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Mínimo)	36 mm
Encaixe expansivo (Máximo)	40 mm
Sugestão	Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.

DESEMPENHO

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Expansor
Tipo	Acessório
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Peso geral	0,18 kg