

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila twin |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 取付高 | 102 mm |
| 全幅 | 71 mm |
| 総重量 | 0.98 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| ボディ幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 31.3 mm |
| 旋回半径 | 99 mm |
| 旋回径 | 198 mm |
| ドーム径 | 65 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 77 mm |
| プレート幅 | 67 mm |
| プレート穴長 (最小) | 46.5 mm |
| プレート穴長 (最大) | 51.5 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 56 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 61.5 mm |
| プレート穴径 | 8.5 mm |

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

