

## ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956  
Broj porudžbine 00829522

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ●

Buka u pokretu ● ● ● ● ●

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta stainless                    |
| Tip                            | Fiksni Tocak                      |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 300 kg                            |
| Nosivost na 6 km/h             | 240 kg                            |
| nerdjajuci                     | ✓                                 |
| Statički Nosivost              | 600 kg                            |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                            |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                             |
| Sveukupna visina               | 200 mm                            |
| Ukupna širina                  | 117 mm                            |
| Ukupna težina                  | 2,082 kg                          |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                   |
|                            | mekan                                      |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj, zapecaceno       |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Siva/ne-označavanje                        |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                             |
| Prečnik                    | 160 mm                                     |
| Širina omotac              | 46 mm                                      |
| Širina tela                | 46 mm                                      |
| Teškoća gazaćeg omotac (A) | 64 Šešelj A                                |

## KUCISTE

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Materijal      | nerdjajuci čelik, težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano         |
| Boja           | nerdjajuci čelik        |

## PRILAGODAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 117 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 74 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 74 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956  
Broj porudžbine 00829522



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

