

## KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 製品名       | Kappa load           |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター              |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 2400 kg              |
| 6km/hの耐荷重 | 2000 kg              |
| 静荷重       | 4000 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C               |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C                |
| 取付高       | 355 mm               |
| 全幅        | 140 mm               |
| 総重量       | 21.33 kg             |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | 鋳造                |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車軸          | ナットでネジ止め          |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 300 mm            |
| トレッド幅       | 80 mm             |
| ボディ幅        | 80 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## ハウジング

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 材料      | 鋳鉄、鍛鉄、重量系                |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版                  |
| 旋回ベアリング | ディープグリーブボールスラストローラーベアリング |
| 色       | 亜鉛鉄 (透明)                 |
| オフセット   | 76 mm                    |
| 旋回半径    | 230 mm                   |
| 旋回径     | 460 mm                   |
| ドーム径    | 140 mm                   |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 175 mm  |
| プレート幅       | 140 mm  |
| プレート穴長 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴幅 (最大) | 140 mm  |
| プレート穴径      | 15 mm   |

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

