

AGILA

2478PI0075P60

EAN 4031582362183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	60 kg
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	100 mm
総重量	0.16 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	40 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	40 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA

2478PIO075P60

EAN 4031582362183



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

