

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produktname                 | Kappa load                                 |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2040 kg                                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1700 kg                                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 4080 kg                                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                                      |
| Bauhöhe                     | 305 mm                                     |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 250 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 80 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |

## GEHÄUSE

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Material      | Schmiedeeisen, schwer             |
| Gabelform     | Bauchig, verstärkt                |
| Schwenklager  | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Ausladung     | 65 mm                             |
| Schwenkradius | 194 mm                            |
| Störkreis     | 388 mm                            |
|               | ✓                                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Befestigungsart             | Große rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 175 mm                   |
| Plattenbreite               | 140 mm                   |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 140 mm                   |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                   |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm                    |

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 KICK PEDAL

EAN 4031582446173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

