



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	295 kg
Capacité de charge à 6 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	590 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	290 mm
Poids	4.83 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	180 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

