

LEVINA

5371PIP125P30-13

EAN 4031582362909



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	161 mm
总重量	0.572 kg

轮子


轮体材料	聚丙烯
	柔软
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm



LEVINA



5371PIP125P30-13

EAN 4031582362909



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)