

COMPACTA

1438PVH065P60-75X60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Bockrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	85 mm
Gesamtgewicht	0,143 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Gleitlager
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	65 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	75 mm
Plattenbreite	60 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	55 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	40 mm
Plattenloch Durchmesser	7 mm