

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング、緩衝
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech silent
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.38 kg

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

注文番号 00033628
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

