

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Número de encomenda 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha smart
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h	205 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	205 kg
Capacidade de carga estática	410 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	240 mm
Peso geral	3,202 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	30 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	52,5 mm
Raio giratório	164,5 mm
Interferência giratória	329 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Número de encomenda 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

