

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	59 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,13 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Zink-Druckguss / Aluminium
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	51 mm
Störkreis	102 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Bestellnummer 00073573

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

