

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097
Bestellnummer 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	92 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2000 kg
Statische Tragfähigkeit	4000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	14,86 kg

NOVATECH

FTP 300X80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097
Bestellnummer 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

