製品情報

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech silent
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.4 kg

車輪

本体材質	ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質	ポリアミド
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

DURATECH SILENT

HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black

EAN 4031582319637

注文番号 00033610

製品図面

