

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Bestellnummer 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	66 mm
Gesamtbreite	43 mm
Gesamtgewicht	0,143 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	21 mm
Breite des Radkörpers	21 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	16 mm
Schwenkradius	41 mm
Störkreis	82 mm
Dom Durchmesser	43 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	59 mm
Plattenbreite	47 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	35 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	46 mm
Plattenloch Durchmesser	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Bestellnummer 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

