PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,47 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	48 mm
Breite des Radkörpers	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Bestellnummer 00030824

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH