

LINEA

594CUAP125P51 RAL9002

EAN 4031582378351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea
하우징 유형	조합네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	130 kg
정지 중 하중용량	260 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	148 mm
전체 너비	82 mm
전체 체중	1.125 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	20 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

LINEA

594CUAP125P51 RAL9002

EAN 4031582378351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	40 mm
회전 반경	129 mm
회전 간섭	258 mm
돔 직경	52 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최대)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	50 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm



도이치
디자이너 클럽



Interzum
어워드



IF 디자인
어워드

기술 도면

