

# ZETA

4680UAP200P63

EAN 4031582396362  
Objednávací číslo 00838442

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	3,313 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm
Poloměr otáčení	96 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# ZETA

4680UAP200P63

EAN 4031582396362  
Objednáací číslo 00838442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

