

LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名 | Linea clinic load |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 全幅 | 71 mm |
| 総重量 | 1.624 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 15 mm |
| ボディ幅 | 15 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|-----------------------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色 | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット | 47.5 mm |
| 旋回半径 | 122.5 mm |
| 旋回径 | 245 mm |
| ドーム径 | 46 mm |

フィッティング

| | |
|------------|--------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版 |
| ボルト径 | 32 mm |
| ボルト長 | 51 mm |
| ボルトねじ位置 | 7 mm |
| ボルト取付穴数 | 2 |

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞