

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha light
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	120 kg
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	83 mm
全幅	65 mm
総重量	0.401 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	22 mm
旋回半径	54.5 mm
旋回径	109 mm
ドーム径	65 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最小)	45 mm
プレート穴長 (最大)	52 mm
プレート穴幅 (最小)	66.5 mm
プレート穴幅 (最大)	77 mm
プレート穴径	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

