

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	48.5 mm
全幅	20 mm
総重量	0.06 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	角度のある
旋回ベアリング	固定ハウジング
色	青色被膜保護
ドーム径	20 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	45 mm
トレッド幅	18 mm
ボディ幅	18 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	24 mm
プレート穴長 (最大)	54 mm
プレート穴幅 (最大)	54 mm
プレート穴径	5.3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

注文番号 00021141

製品図面



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

