

## ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Назва продукту                        | Zeta reverse                                                                      |
| Тип                                   | Поворотний Колісна опора із<br>Загальне гальмо і пружинним<br>Блокування напрямку |
| Стандартний                           | EN12532 - Транспортувальне<br>обладнання                                          |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год         | 500 kg                                                                            |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год         | 400 kg                                                                            |
| Електропровідність                    | Ні                                                                                |
| Нержавіюча сталь                      | Ні                                                                                |
| Статичний Вантажопідйомність          | 1000 kg                                                                           |
| Діапазон температур<br>(мінімальний)  | -30 °C                                                                            |
| Діапазон температур<br>(максимальний) | 80 °C                                                                             |
| Загальна висота                       | 240 mm                                                                            |
| Загальна ширина                       | 96 mm                                                                             |
| Загальна вага                         | 3,76 kg                                                                           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, дуже важкий                                   |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                            |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем,<br>Підсилений або Нержавіюча<br>сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                        |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                                                        |
| Поворотне з'єднання | 360 mm                                                       |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                                                        |

## КОЛЕСО

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                           |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий<br>підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                 |
| Колір Колесо            | Природний білий                    |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем            |
| Діаметр                 | 200 mm                             |
| Протектор               | 50 mm                              |
| Ширина тіла             | 50 mm                              |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                    |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                    |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                             | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                             | 137 mm              |
| Ширина тарілки                               | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета<br>(мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета<br>(максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета<br>(мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета<br>(максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                      | 11 mm               |

# ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454

Номер замовлення 00860880

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

