

# ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125  
 订单号 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg         |
| 静态载重       | 300 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -25 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 80 ° C         |
| 总高         | 108 mm         |
| 总宽度        | 75 mm          |
| 总重量        | 0.772 kg       |

## 轮子

|          |        |
|----------|--------|
| 轮体材料     | 聚酰胺    |
| 胎面材料     | 与轮子体相同 |
| 轴承       | 滑动轴承   |
| 轴        | 用螺母拧紧  |
| 轮子颜色     | 天然白色   |
| 侧盖       | 无螺纹护罩  |
| 直径       | 80 mm  |
| 胎面宽度     | 34 mm  |
| 轮体宽度     | 34 mm  |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 钢板, 重型  |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 蓝色钝化    |
| 偏移量  | 44.5 mm |
| 旋转半径 | 121 mm  |
| 转向干涉 | 242 mm  |
| 圆顶直径 | 75 mm   |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

# ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125  
订单号 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

