

# PIASTRA DI MONTAGGIO

P10-40X21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nome del prodotto | Piastra di montaggio |
| Tipo              | Accessorio           |
| Portata a 3 km/h  | 40 kg                |
| Portata statica   | 80 kg                |
| Altezza totale    | 8 mm                 |
| Peso complessivo  | 0,026 kg             |

## FISSAGGIO

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Perno con Piastra a "U" |
| Lunghezza della piastra          | 40 mm                   |
| Larghezza della piastra          | 21 mm                   |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 32 mm                   |
| Larghezza foro piastra (massima) | 32 mm                   |
| Diametro del foro della piastra  | 4 mm                    |