



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	110 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	220 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	170 mm
전체 너비	89 mm
전체 체중	1.1 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	52 mm
회전 반경	133 mm
회전 간섭	218 mm
돔 직경	56 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	22 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	90 mm
플레이트 너비	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	50 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

Product Drawings

