製品情報

ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.25 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度（A）	63 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392

注文番号 00030733

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH