製品情報

# NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Novatech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 3km/hの耐荷重 | 500 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1000 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | 未定義 |
| トレッド材質 | ポリプロピレン、ソフト |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| ボールベアリング径 | 47 mm |
| ボールベアリング幅 | 14 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP100x40-Ø47x14

EAN 4031582369588

注文番号 00839713

**製品図面**







