

GALEA STAINLESS

5081PJM125P30-10

EAN 4031582383461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	162 mm
全幅	66 mm
総重量	0.544 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
旋回半径	129 mm
旋回径	258 mm
ドーム径	59 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10 mm

GALEA STAINLESS

5081PJM125P30-10

EAN 4031582383461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

