



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

### コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	54 mm
全幅	55 mm
総重量	0.1 kg

### ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	0 mm

### 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

### フィッティング

フィッティングタイプ	グリッピング付きステム、カラー付き
ボルト穴径	1 mm
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

# LUMINA

AA23PJ1050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

注文番号 00071611  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

