製品情報

# LUMINA

AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Lumina |
| ハウジングタイプ | 無負荷時ブレーキ付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 80 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 54 mm |
| 全幅 | 55 mm |
| 総重量 | 0.1 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ポリプロピレン |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング、クローズド |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | グラファイトブラック（RAL9011） |
| オフセット | 20 mm |
| 旋回半径 | 52 mm |
| 旋回径 | 104 mm |
| ドーム径 | 0 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| トレッド色 | トラフィックグレーA (RAL7042) |
| 車輪色 | グラファイトブラック（RAL9011） |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 8 mm |
| 車軸穴径 | 0 mm |
| ハブの長さ | 0 mm |
| ボディ幅 | 8 mm |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | グリップリング付きステム、カラー付き |
| ボルト穴径 | 1 mm |
| ステム径 | 11 mm |
| ステム長 | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

# LUMINA

AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

注文番号 00071611

製品図面

