

## ZETA

4681TOP125P63

EAN 4031582308037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Zeta           |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 700 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 560 kg         |
| 静荷重       | 1400 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -30 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 取付高       | 164 mm         |
| 全幅        | 96 mm          |
| 総重量       | 2.807 kg       |

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | ポリアミド、重量系  |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一    |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| 車軸          | ナットでネジ止め   |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト  |
| スレッドガード     | スレッドガードなし  |
| 直径          | 125 mm     |
| トレッド幅       | 50 mm      |
| ボディ幅        | 50 mm      |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD    |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | スチール、超重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 55 mm                 |
| 旋回径     | 230 mm                |
| ドーム径    | 96 mm                 |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 105 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# ZETA

4681TOP125P63

EAN 4031582308037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

