

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	82,5 mm
Gesamtgewicht	0,5 kg

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gedämpftes Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Härte der Lauffläche (D)	70 Shore D

GEHÄUSE

Ausladung	36 mm
Schwenkradius	63 mm
Störkreis	126 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	73 mm
Plattenbreite	73 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	58 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	58 mm
Plattenloch Durchmesser	7 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Bitte rechnen Sie bei Einsatz von vier Rollen mit der doppelten Tragfähigkeit von einer Rolle für die gesamte Anwendung.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

